

FICHE TECHNIQUE

Référence	076563
Désignation	Moteur d'agitation



Description :

- ✓ En acier inoxydable 18/10
- ✓ Capacité d'agitation max. (H₂O) : 40 l
- ✓ Viscosité max : 100.000 mPas
- ✓ Puissance du moteur : 130/120W
- ✓ Affichage sur LCD
- ✓ Couple de rotation max : 220 Ncm
- ✓ Plage de vitesse : 50-1000/min
- ✓ Température ambiante max : 40°C
- ✓ Humidité max : 80 %
- ✓ Diamètre axe : max 10 mm
- ✓ Dimensions (l x p x h) : 90 x 145 x 180 mm
- ✓ Poids : 3.5 kg
- ✓ V/Hz : 220V, 60Hz

Unité de vente :

1 Moteur d'agitation
