

FICHE TECHNIQUE

Référence	078242
Désignation	Homogénéiseur à billes OMNI Bead Ruptor Elite



Description :

- ✓ Homogénéiseur programmable pour broyage, lyse et homogénéisation d'échantillons.
- ✓ Large choix de plateaux pour tubes de 0,5 à 50 ml
- ✓ Jusqu'à 99 programmes mémorisables de 10 cycles maximum chacun
- ✓ A compléter avec le kit de plateau au choix
- ✓ Fourni avec le couvercle de sécurité verrouillable

Caractéristiques techniques :

- ✓ Puissance nominale : 100-230 VAC/ 50-60 Hz
- ✓ Dimensions : L : 38,1 cm, l : 43,18 cm, H : 33,0 cm. Poids : 29 kg
- ✓ Durée de fonctionnement : 1 seconde à 9:59 minutes
- ✓ Plage de performances : 0,8 m/s - 8 m/s par incréments de 0,15 m/s
- ✓ Accélération et décélération : accélération -2 secondes, décélération 0,4 secondes
- ✓ Interface utilisateur : écran tactile avec programmes définis par l'utilisateur, configuration des tubes et contrôle des paramètres
- ✓ Sécurité : verrouillage du couvercle intégré pour empêcher l'ouverture du couvercle pendant le fonctionnement
- ✓ Température de fonctionnement : 4C-40C. Son : > 72 dB
- ✓ Conformité CE. Garantie : un an

Unité de vente :

1 Homogénéiseur à billes