

Agitateurs Thermo Scientific Variomag Mono Direct et Maxi Direct

Ces agitateurs universels et compacts sont inusables et 100% sans entretien.

Dotés de puissants aimants et dépourvus de pièces mobiles, ces agitateurs avec moteur à induction sont le choix idéal pour la plupart de vos applications de laboratoire.

- Grande surface de pose ultra-plate et facile à nettoyer.
- Conception compacte et de faible encombrement.
- L'accélération progressive au démarrage garantit un couplage magnétique optimal.
- Réglages de puissance indépendants de la commande de vitesse :
 - consommation énergétique diminuée
 - émissions de chaleur réduites.



Variomag Maxi Direct

Agitateur Variomag Mono Direct

- Bouton de commande rotatif très convivial.
- Boîtier robuste en acier inoxydable avec revêtement poudrage électrostatique.
- Vitesses d'agitation jusqu'à 1000 tr/min.
- Volumes d'agitation : jusqu'à 3 litres.

Agitateur numérique Variomag Maxi Direct

- Protection nominale IP64 ; nettoyage aisé sous l'eau courante.
- Commandes à microprocesseur précises avec affichage numérique très lisible.
- Boîtier hermétique en acier inoxydable facile à nettoyer et résistant aux produits chimiques.
- Rappel aisé des derniers réglages utilisés.
- Agitation douce et homogène à une vitesse minimale de 80 tr/min.
- Vitesses d'agitation jusqu'à 2000 tr/min.
- Volumes d'agitation : jusqu'à 5 litres.

Modèle	Réf.	Tension/type de prise	Vitesse (tr/min)	Type de protection	Puissance d'agitation (W)	Dimensions l x P x H (mm)	Poids (kg)
Mono Direct	50094711	230 V Europe	130-1200	IP32	1/5	180 x 215 x 35	1,4
Mono Direct	50096203	230 V Royaume-Uni	130-1200	IP32	1/5	180 x 215 x 35	1,4
Mono Direct	50097289	230 V Australie	130-1200	IP32	1/5	180 x 215 x 35	1,4
Mono Direct	50095601	115 V Etats-Unis	130-1200	IP32	1/5	180 x 215 x 35	1,4
Mono Direct	50095921	100 V Japon	130-1200	IP32	1/5	180 x 215 x 35	1,4
Maxi Direct	50094713	100-240 V	80-2000	IP64	5/10/15/20	180 x 215 x 35	2,5

Conditions de fonctionnement : de -10° à +40°C à 95% Hr.
Les appareils 100-240 V sont dotés d'un câble amovible avec différentes fiches.



Variomag Mono Direct