

## Agitateurs Thermo Scientific Variomag Mini

Les agitateurs Mini sont conçus pour s'adapter aux espaces de travail les plus exigus.

- Une taille minuscule, parfait pour l'agitation des cuvettes.
- Vitesses d'agitation jusqu'à 1400 tr/min.
- Volumes d'agitation : jusqu'à 5 ml.
- Faites votre choix parmi deux boîtiers de commande (de série).



Variomag Mini

Modèle	Réf.	Tension/type de prise	Vitesse (tr/min)	Type de protection	Puissance d'agitation (W)	Dimensions l x P x H (mm)	Poids (kg)
Mini avec Telemodul	50088130	230 V Europe	130-1000	IP68 (agitateur uniquement)	0,1	12 x 12 x 5	0,02
Mini avec Telemodul	50088132	230 V Royaume-Uni	130-1000	IP68 (agitateur uniquement)	0,1	12 x 12 x 5	0,02
Mini avec Telemodul	50088126	100 V Japon	130-1000	IP68 (agitateur uniquement)	0,1	12 x 12 x 5	0,02
Mini avec Telemodul	50088118	115 V Etats-Unis	130-1000	IP68 (agitateur uniquement)	0,1	12 x 12 x 5	0,02
Mini avec Telemodul 20 C	50088120	100-240 V	130-1400	IP68 (agitateur uniquement)	0,5/0,1/0,15/0,2	12 x 12 x 5	0,02

Conditions de fonctionnement : de -10° à +56°C à 95% Hr.  
Les appareils 100-240 V sont dotés d'un câble amovible avec différentes fiches.

### Accessoires en option

- Agitateur Mini sans boîtier de commande 50088140
- Connecteur pour 4 unités 50091720
- Connecteur pour 8 unités 50091721

**LINK & SYNC**

Voir page 8.

### Choix du boîtier de commande

Les agitateurs Variomag Micro et Mini sont équipés de série avec le boîtier de commande de votre choix. Optez pour le boîtier de commande Telemodul standard, qui assure un gain de place, ou pour le Telemodul 20 C doté de commandes à microprocesseur, d'une puissance réglable et de possibilités de programmation. Vous trouverez ses caractéristiques techniques détaillées à la page 9.



**Boîtier de commande  
Telemodul standard**



**Telemodul 20 C  
programmable**