

## Agitateurs Thermo Scientific Variomag Micro

Les agitateurs hermétiques avec indice de protection IP68 peuvent être utilisés en bain-marie.

- Le boîtier hermétique résiste à la poussière et aux micro-organismes.
- Parfaitement adapté aux conditions très humides il peut être totalement immergé en bain-marie jusqu'à une température de 95°C.
- Possibilité de contrôler jusqu'à 8 agitateurs avec un seul boîtier de commande.
- Le boîtier en acier inoxydable offre une excellente résistance aux produits chimiques.
- Vitesses d'agitation jusqu'à 1400 tr/min.
- Volumes d'agitation : jusqu'à 1 litre.
- Faites votre choix parmi deux boîtiers de commande (de série).



Variomag Micro

Modèle	Réf.	Tension/type de prise	Vitesse (tr/min)	Type de protection	Puissance d'agitation (W)	Dimensions l x P x H (mm)	Poids (kg)
Micro avec Telemodul	50088162	230 V Europe	130-1000	IP68 (agitateur uniquement)	3	48 x 48 x 15	0,2
Micro avec Telemodul	50088151	230 V Royaume-Uni	130-1000	IP68 (agitateur uniquement)	3	48 x 48 x 15	0,2
Micro avec Telemodul	50088155	230 V Australie	130-1000	IP68 (agitateur uniquement)	3	48 x 48 x 15	0,2
Micro avec Telemodul	50088150	115 V Etats-Unis	130-1000	IP68 (agitateur uniquement)	3	48 x 48 x 15	0,2
Micro avec Telemodul	50088149	100 V Japon	130-1000	IP68 (agitateur uniquement)	3	48 x 48 x 15	0,2
Micro avec Telemodul 20 C	50088148	100-240 V	130-1400	IP68 (agitateur uniquement)	2/4/6/8	48 x 48 x 15	0,2

Conditions de fonctionnement : de -10° à +120°C à 95% Hr ou de 0° à 95°C en bain-marie.

Les appareils 100-240 V sont dotés d'un câble amovible avec différentes fiches.

### Accessoires en option

- Agitateur Micro sans boîtier de commande 50088139
- Connecteur pour 4 unités 50091720
- Connecteur pour 8 unités 50091721

**LINK & SYNC**  
Voir page 8.