

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	079030
<b>Désignation</b>	Agitateur LMS Mixer VTX-3000L



### Description :

- ✓ Moteur silencieux
- ✓ Activation « Touch » ou fonctionnement continu.
- ✓ Touche ON / OFF
- ✓ Pieds-ventouses pour limiter les vibrations et mouvements.
- ✓ Adaptateurs pour microtubes et microplaques en option

### Données Techniques :

Vitesse	20 – 3000 rpm
Dimensions l x p x h	130 x 155 x 155 mm
Poids	3,1 kg
Matériaux	Tête en caoutchouc, boîtier en aluminium peint et ABS
Garantie	1 an
Marquage	CE
Alimentation	110-220V ; 50-60 Hz

### Unité de vente :

1 agitateur