



misceo® 650 P

Mélangeur homogénéiseur portatif (Réf MC040)



Jusqu'à 40 L.

+ PRODUIT

- + **NETTOYAGE AISÉ** : Hygiène parfaite grâce à son pied entièrement démontable.
- + **STÉRILISATION DES TIGES PAR AUTOCLAVE.**
- + **POLYVALENCE** avec les différents accessoires.
- + **FABRICATION FRANÇAISE.**

DESCRIPTION

- Forme ergonomique qui favorise la prise en main.
- Variateur de vitesse.
- Marche continue ou impulsionnelle : permet le fonctionnement autonome du mixeur.
- Tube de plongée et cloche en acier inoxydable anti-corrosion.
- Micro interrupteur de sécurité avec protection caoutchouc contre l'humidité.
- Volume sonore 70 dB.
- Protection du moteur IP X1.
- Certification CE.

LES ACCESSOIRES



Cisailleur 3 lames

PC051 : 410 mm
PC055 : 300 mm



Entrefer : 0,5 mm

Rotor-stator

PC050 : 410 mm
PC054 : 300 mm

UTILISATION

- Broyage
- Mélange
- Dissolution
- Émulsion ++

- Émulsion +++
- Homogénéisation
- Dispersion : poudres insolubles (pigments)
- Réduction de la taille des particules

Puissance	650 W
Tension d'alimentation	220-240V / 50Hz
Longueur tige	410 mm
Longueur totale	770 mm
Vitesse de rotation	3000 à 10 500 tr/mn
Vitesse de cisaillement	7 à 22 m/s
Poids / Conditionné	4 Kg / 5 Kg

LES ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



Cisailleur 4 lames
PC056



Double fouet
PC053



Jusqu'à
5 L.

SYSTÈME
BREVETÉ

Bol cutter
PC052



Tige agitateur
PC057

UTILISATION

- Broyage
- Mélange
- Dissolution
- Émulsion ++

- Mélanger
- Fouetter
- Foisonner

- Broyage
- Micronisation de végétaux dans le but d'une extraction

- Remise en suspension
- Dissolution
- Mélange
- Emulsion



300 à 900 tr/min

400 à 1500 tr/min
Diamètre : 203 mm
Hauteur : 240 mm

100 à 600 tr/min



Support mural SERVOMIX
SC060



Support SERVOMIX de paillasse
SC090



Support SERVOMIX sur châssis roulant
SC080

UTILISATION

- Réglable en hauteur
- Accompagne le mouvement sans effort (prévention TMS)
- S'adapte à vos contenants (au sol ou sur plan de travail)