


FICHE TECHNIQUE

Référence	088771
Désignation	Rack Poxygrid



Description :

- ✓ En fil d'acier recouvert époxy
- ✓ En fil d'acier recouvert d'époxy
- ✓ Bonne résistance aux produits chimiques
- ✓ Utilisable de - 223 °C à 121 °C
- ✓ A trois étages pour un bon maintien des tubes (sauf pour rack oblique)
- ✓ Autoclavable à 121 °C
- ✓ Coins renforcés
- ✓ Coloris bleu
- ✓ Dimension : 17,5 x 11,4 x 6,4 (L x l x h)
- ✓ Diamètre : 10 à 13 mm
- ✓ Capacité : 60 tubes

Unité de vente :

1 pièce