

Désignation

- Dessiccateur mini 10l pr flux gaz

Référence

- 088850

Unité de vente : 1



- Dessiccateur à purge de gaz P Bel-Art Secador en polystyrène
- Le choix idéal pour les espaces restreints
- La construction robuste et la taille compacte de ce dessiccateur garantissent un stockage fiable des produits sensibles à l'humidité lorsque l'espace est restreint.
- La grande porte latérale pivotante optimise l'accès à l'espace intérieur ; elle est dotée d'un système d'étanchéité breveté avec loquets à languette et boucle de sécurité pour cadenas ou sceaux inviolables ; elle s'ouvre de droite à gauche.
- Les orifices de gaz supérieurs sont coniques pour accueillir des tubes de diamètre intérieur de 6,35 à 18,35 mm.
- L'hygromètre à cadran monté sur la porte indique l'humidité relative en un coup d'œil.
- Polystyrène transparent pour une visualisation facile du contenu.
- Les orifices de gaz peuvent être fermés pour utiliser le dessiccateur avec les cartouches déshydratantes standard F42048-0065, F42048-0100 ou F42046-0000.
- Volume interne : 0,3 pi³ ft.
- Largeur : 33,8 cm
- Profondeur : 25,4 cm
- Hauteur : 27,9 cm

