

FICHE TECHNIQUE

Référence	090233
Désignation	Fioles jaugées



Description :

- ✓ En verre borosilicaté résistant chimiquement
- ✓ Fournies avec un bouchon en polyéthylène
- ✓ Calibrées finement selon les tolérances de la Classe A
- ✓ Numéro de lot et la date de fabrication gravés au laser
- ✓ Conformes aux normes ISO 1042 et DIN 12664
- ✓ Certifiées conformité « H »
- ✓ Inscriptions émaillées bleues
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Dimensions Ø x h : 48 x 145 mm
- ✓ Ø interne col : 11 mm
- ✓ Bouchon CN : 12/21
- ✓ Tolérance : +/- 0,060 ml

Unité de vente :

5 Fioles
