

FICHE TECHNIQUE

Référence	090237
Désignation	Fioles jaugées



Description :

- ✓ En verre borosilicaté résistant chimiquement
- ✓ Fournies avec un bouchon en polyéthylène
- ✓ Calibrées finement selon les tolérances de la Classe A
- ✓ Numéro de lot et la date de fabrication gravés au laser
- ✓ Conformes aux normes ISO 1042 et DIN 12664
- ✓ Certifiées conformité « H »
- ✓ Inscriptions émaillées bleues
- ✓ Volume : 500 ml
- ✓ Dimensions \varnothing x h : 101 x 261 mm
- ✓ \varnothing interne col : 18.4 mm
- ✓ Bouchon CN : 19/26
- ✓ Tolérance : +/- 0,250 ml

Unité de vente :

2 Fioles
