


FICHE TECHNIQUE

Référence	090238
Désignation	Fioles jaugées



Description :

- ✓ En verre borosilicaté résistant chimiquement
- ✓ Fournies avec un bouchon en polyéthylène
- ✓ Calibrées finement selon les tolérances de la Classe A
- ✓ Chaque fiole comporte un numéro de lot et la date de fabrication gravés au laser
- ✓ Conformes aux normes ISO 1042 et DIN 12664
- ✓ Volume : 1000 ml
- ✓ Hauteur : 300 mm
- ✓ Bouchon CN : 24/29
- ✓ Tolérance : +/- 0,4 ml

Unité de vente :

2 Fioles
