

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	090463
<b>Désignation</b>	Fioles jaugées



### Description :

- ✓ En verre borosilicaté résistant chimiquement
- ✓ Fournies avec un bouchon en polyéthylène
- ✓ Calibrées finement selon les tolérances de la Classe A
- ✓ Numéro de lot et la date de fabrication gravés au laser
- ✓ Conformes aux normes ISO 1042 et DIN 12664
- ✓ Certifiées conformité « H »
- ✓ Inscriptions émaillées bleues
- ✓ Volume : 10 ml
- ✓ Dimensions Ø x h : 32 x 92 mm
- ✓ Ø interne col : 9.5 mm
- ✓ Bouchon CN : 10/19
- ✓ Tolérance : +/- 0,025 ml

### Unité de vente :

5 Fioles

---