

FICHE TECHNIQUE

Référence	090653
Désignation	Fioles jaugées



Description :

- ✓ En verre AR-Glas
- ✓ La qualité constante BLAUBRAND®
- ✓ Classe A
- ✓ Attestées conformes
- ✓ En DURAN®, DIN EN ISO 1042
- ✓ Certificat de lot livré par unité d'emballage
- ✓ Livrées avec un bouchon carré en PP avec pointe d'égouttement ; ce bouchon réduit nettement le danger de casse en cas de renversement et évite alors que la fiole ne roule sur la pailasse
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Tolérance : +/- 0,08 ml
- ✓ Bouchon : 14/23

Unité de vente :

2 Fioles
