



## La nouvelle référence en pesage industriel et de laboratoire — La nouvelle génération de balances Scout

Idéale pour les applications de laboratoire et industrielles, la balance Scout d'OHAUS présente un écran tactile couleur convivial et une conception compacte qui permet un stockage par empilement. Conçues pour des performances supérieures avec un temps de stabilisation rapide et des résultats de pesage haute résolution, ces balances portables établissent une nouvelle référence pour une large gamme d'applications de pesage. Elles bénéficient également de caractéristiques telles que la protection contre les surcharges et des options de connectivité étendues.

### Les principales caractéristiques standard sont les suivantes :

- **Navigation rapide et efficace avec l'écran d'information tactile couleur**  
Le large écran tactile couleur résistant permet d'utiliser sans effort la Scout grâce à sa structure de menu à icônes informative, guidant l'utilisateur à travers toutes les étapes de l'application de pesage.
- **La vitesse de pesage élevée et la haute résolution permettent d'obtenir des résultats fiables et reproductibles**  
Le temps de stabilisation d'une seconde seulement permet d'augmenter la productivité dans vos installations. Équipée d'une technologie de pesage avancée, la balance Scout garantit également des résultats de pesage reproductibles et fiables.
- **La protection renforcée contre les surcharges et le stockage par empilement garantissent une durabilité globale**  
Le système de protection renforcée contre les surcharges évalué à 10 fois la capacité de la balance protège cette dernière dans des environnements rudes et difficiles. Sa conception compacte et peu encombrante permet un stockage par empilement.
- **Les modes de pesage multiples et les nombreuses langues simplifient le pesage Simplified Weighing**  
La Scout offre de multiples modes d'application intégrés, facilitant l'exécution des tâches les plus complexes. Avec 9 langues disponibles, les utilisateurs peuvent utiliser la balance dans leur propre langue.

# Scout® Balances de précision portables

## Naviguez et utilisez la balance facilement grâce à l'écran d'information tactile

L'utilisation d'une balance portable n'a jamais été aussi simple, rapide ou intuitive qu'avec l'OHAUS Scout grâce à son écran tactile couleur. Vous naviguez facilement grâce à l'interface de l'écran tactile résistif et la structure de menu à icônes, passerez efficacement d'un mode d'application à l'autre, changerez les unités de pesage en touchant simplement l'écran et exécuterez des fonctions de configuration et de calibrage en un rien de temps. La balance OHAUS Scout avec écran tactile couleur crée une nouvelle dimension inégalée en termes d'efficacité et de fonctionnalités dans le pesage portable.

Une fonction d'horloge en temps réel permet de préserver la précision des durées, même en cas de perte de puissance. En outre, des capacités de suivi BPL/BPF participent au suivi et au rapport de données.

## Efficacité et productivité accrues dans vos installations

Il est avant tout question de précision et d'efficacité avec la balance à écran tactile OHAUS Scout. Le temps de stabilisation d'une seconde seulement permet d'augmenter la productivité dans le laboratoire ou sur la ligne. Grâce à la résolution améliorée, vos résultats de pesage seront, à chaque fois, extrêmement précis et reproductibles.

## La durabilité caractéristique de la Scout demeure inégalée

Vous n'attendez rien d'autre que la balance portable la plus durable de la part d'OHAUS : c'est pourquoi nous avons inclus notre protection supérieure contre les surcharges, évaluée à 10 fois la capacité de la balance, le plateau en acier inoxydable haute résistance, un support de plateau résistant aux impacts et un verrou de transport/stockage intégré. Nous nous sommes même assurés que l'écran tactile résistif haute qualité soit conçu pour durer. Pour compléter notre durabilité caractéristique, l'écran tactile de la Scout est conçu pour être empilable grâce à la housse de stockage et d'empilage, qui permet également de protéger la balance lorsqu'elle n'est pas utilisée.

## Options de connectivité étendues pour une collecte et un transfert de données polyvalents

La Scout offre 9 modes d'application qui exécutent les applications de pesage les plus complexes.

Les utilisateurs ont également la possibilité d'utiliser la balance dans leur propre langue. 9 options de langue sont disponibles : anglais, espagnol, allemand, italien, français, polonais, hongrois, tchèque et turc.

## Modèle de cage de pesée disponible

La cage de pesée ingénieuse de la Scout (modèles 1 mg uniquement) est équipée d'un couvercle facile à retirer. Ce couvercle agit comme une protection contre le vent et permet de maintenir la stabilité de la surface de pesage dans des environnements difficiles, tout en maintenant la vitesse de pesage.

