



Ranger® 4000

Balance compacte



Le pesage industriel durable au meilleur prix

La balance polyvalente Ranger 4000 est l'outil idéal pour les applications de pesage industriel dans lesquelles le prix est important mais où la qualité, la durabilité et la fonctionnalité ne peuvent pas être négligées. Portable, avec son boîtier métallique moulé sous pression et sa batterie rechargeable, cette balance possède sept modes d'application qui peuvent fournir des résultats pour de nombreux pesages et mesurages industriels.

Les principales caractéristiques standard sont les suivantes:

- **Boîtier tout en acier qui garantit solidité et protection et prolonge au maximum la durée de vie du produit**—Boîtier en métal robuste et pieds en caoutchouc antidérapants qui offrent la protection et la stabilité nécessaires pour des pesages industriels difficiles, tout en prolongeant la durée d'utilisation du produit.
- **Afficheur LED blanc lumineux qui permet l'utilisation de la balance même dans les endroits sombres**—Grâce à son afficheur LED blanc qui est le plus grand de toutes les balances de sa catégorie, à ses LED plus-moins et à ses indicateurs sonores, la Ranger 4000 est extrêmement pratique, particulièrement dans les environnements industriels bruyants et peu éclairés.
- **Logiciel convivial qui fait de la Ranger 4000 une balance très facile d'utilisation**—Utilisez votre temps pour travailler et pas pour chercher à comprendre les fonctionnalités techniques de la balance. Logiciel SmarText™ permettant une configuration et une utilisation très simples.
- **Amélioration de l'efficacité grâce à une stabilisation extrêmement rapide en seulement une seconde**—Avec un temps de stabilisation de seulement une seconde, la Ranger 4000 assure un fonctionnement efficace qui permet d'accroître les niveaux de productivité.

Balance compacte **Ranger® 4000**

Protection assurée grâce au boîtier en acier

Avec son boîtier étanche en acier moulé sous pression et ses pieds en caoutchouc antidérapants, la Ranger 4000 a été conçue pour avoir une durée de vie maximale et résister aux tâches les plus rudes, tout en assurant un fonctionnement précis dans les environnements industriels.



Résultats illuminés grâce à l'afficheur LED blanc

L'afficheur LED 1,5" blanc lumineux de la Ranger 4000 est 57 % plus grand que les afficheurs des autres balances de sa catégorie. Associé aux LED plus-moins et aux indicateurs sonores, la Ranger 4000 est conçue pour faire face à toutes les difficultés habituelles du pesage industriel.



Un logiciel intuitif à l'appui d'une navigation simple

Équipée du logiciel SmarText™, la Ranger 4000 offre une navigation simple qui fonctionne en association avec les touches dédiées de la balance et crée ainsi une expérience utilisateur qui demande le minimum d'efforts.

Stabilisation rapide

La Ranger 4000 génère des résultats précis en une seconde. La stabilisation rapide élimine quasiment votre temps d'attente et vous permet de travailler à votre rythme plutôt qu'à celui de votre équipement de pesage. Travaillez efficacement en étant sûr d'obtenir des résultats précis. Maximisez votre productivité sans que cela ne nuise à la précision des résultats grâce à la balance Ranger 4000. without sacrificing accuracy with the Ranger 4000.

Applications

- **Pesée**—Déterminez le poids des objets dans l'unité de mesure choisie.
- **Pesage en pourcentage**—Mesurez le poids d'un échantillon sous la forme d'un pourcentage du poids de référence préétabli.
- **Comptage de pièces**—Comptez des échantillons d'un poids uniforme.
- **Vérification du poids/Pourcentage/Comptage**—Comparez le poids/le pourcentage/le comptage d'un échantillon par rapport à des limites cibles. Faites votre choix parmi les fonctions de poids, de pourcentage ou de comptage de vérification.
- **Accumulation**—Totalisation du poids, du comptage ou du pourcentage. Calcule le poids, le comptage, ou le pourcentage total cumulé des différents articles.
- **Comptage dynamique**—Pesez une charge instable. La balance prend une moyenne des poids sur une période déterminée.
- **Maintien de l'afficheur**—Ce mode permet de conserver, manuellement ou automatiquement, le dernier poids stable sur l'afficheur de la balance. Activé en configurant un intervalle de temps à zéro sur la fonction Pesée Dynamique..



Connectivité standard avec des connexions flexibles en option

Le port RS232 en standard complété en option d'un port Ethernet, d'un deuxième port RS232 et d'un port USB offrent des possibilités supplémentaires pour le transfert de données et permettent de connecter plusieurs périphériques.

Connectez un grand plateau de capacité importante via l'option du 2^e plateau, en utilisant les fonctionnalités de précision et avancées de la Ranger 4000 pour le pesage haute capacité.

Alimentation électrique interne et batterie rechargeable

Ne soyez plus limité à travailler uniquement à proximité des prises électriques ! La Ranger 4000 est équipée d'une batterie plomb-acide rechargeable qui peut fournir de l'électricité pendant plus de 100 heures! Elle peut également être alimentée par le biais du cordon d'alimentation facile à brancher qui occupe un minimum d'espace et s'adapte automatiquement aux différentes tensions et fréquences du secteur, ce qui évite toute interruption due à une coupure de courant.

Métriologie

La Ranger 4000 est conforme aux exigences applicables à la classe III de la recommandation OIML R76 et de la norme EN 45501.

Dimensions extérieures

