

**ENDOSCOPE LCD COULEUR – FIBRE OPTIQUE JUSQU'À 10 METRES**



**Réf 098444 - Grand écran LCD 3,2"**

- Écran couleur LCD 3,2"
- Résolution : 320x240 pixels
- Mode photo (JPG) et vidéo (AVI)
- Longueur câble : 1m
- Diamètre caméra : 17mm / Angle de vision 50°
- Vision à l'infini / Focus net à 15-25cm
- LEDs réglables pour travail en milieu sombre
- Image réversible haut/bas
- Réglage : luminosité et contraste
- Étanche IP67
- Mémoire 8 GB sur carte mémoire SD / SDHC (non incl.)
- Sortie TV : PAL / NTCS système
- Batterie rechargeable par branchement USB
- Livré avec câble USB, adaptateur carte SD
- Livré avec mallette de transport
- Accessoires : Crochet / Miroir / Aimant (incl.)
- Langue : français, anglais, allemand, espagnol
- Dim : 240x160x100mm / 600g
- Pile lithium 3,7V – 1800mA (incl.)




**Réf 098446 - Caméra Ø 6 mm / Longueur 1 m**


- Longueur câble : 1m
- Diamètre caméra : 6mm / Angle de vision 50°
- LEDs pour travail en milieu sombre

**Réf 098445 - Rallonge de 3m de fibre optique Ø 15 mm**


- Possibilité de raccorder 3 rallonges bout à bout  
 → 3 x Rallonge 3 m + Fibre optique 1 m = Extension totale jusqu'à 10 m



**Réf 098444**



**Réf 098446**



**Réf 098445**