

DOUBLE THERMOMETRE INTERIEUR / EXTERIEUR ET HYGROMETRE
Grand affichage
Et ralentisseur thermique

Réf 098450



- Température intérieure / extérieure : -50° à +70°C
- Hygrométrie intérieure : 20% à 100%RH
- Résolution : 0,1° / 1%
- Précision : ±1°C / ±3%
- Fonction Maxi/Mini / Indice de confort
- Horloge 12/24h / Alarme (fonction snooze)
- Sonde inox Ø5,5mm avec 3m de câble
- Grand écran LCD 72x61mm / Chiffres 18mm
- Béquille / Fixation murale
- Dim : 125x90x37mm / 150g
- Piles : 2xAAA

RALENTISSEUR THERMIQUE



Joint d'étanchéité

- Flacon plastique / Solution alcoolique 5 cl
- Joint caoutchouc d'étanchéité / Bouchon de serrage
- Livré monté sur le thermomètre de votre choix, parmi ceux proposé ci-dessous

Le flacon ralentisseur thermique est idéal pour éviter les variations importantes de température mesurées par un thermomètre. La densité du liquide, dans lequel la sonde est plongée, permet une variation plus lente de la température lors de changements de conditions thermiques importants.

Exemple : ouverture de porte de réfrigérateur