

**DOUBLE THERMOMETRE / HYGROMETRE INTERIEUR / EXTERIEUR  
GRAND AFFICHAGE  
Et ralentisseur thermique**

Réf 098451



- Température intérieure / extérieure -50° à +70°C
- Hygrométrie intérieure : 20% à 100%RH
- Résolution 0,1°, 1%
- Précision  $\pm 1^\circ\text{C}$ ,  $\pm 3\%$
- Fonction Maxi/Mini
- Sonde Inox 3m de câble
- Béquille / Fixation murale
- Pile AAA
- Dim : 80x110x20mm
- Poids 200g

## RALENTISSEUR THERMIQUE



Joint d'étanchéité

- Flacon plastique / Solution alcoolique 5 cl
- Joint caoutchouc d'étanchéité / Bouchon de serrage
- Livré monté sur le thermomètre de votre choix, parmi ceux proposé ci-dessous

Le flacon ralentisseur thermique est idéal pour éviter les variations importantes de température mesurées par un thermomètre. La densité du liquide, dans lequel la sonde est plongée, permet une variation plus lente de la température lors de changements de conditions thermiques importants.

*Exemple : ouverture de porte de réfrigérateur*