


## AFFICHEUR À DIODES – CHRONO / TIMER / HORLOGE / CALENDRIER



### Affichage 4 chiffres : Heures/Minutes et Date

Réf 098492 - Chiffres 10 cm (lisibilité 40 m) / 350x185x45 mm - 1,5 kg

Réf 098511 - Chiffres 20 cm (lisibilité 70 m) / 630x300x45 mm - 3 kg



### Affichage 6 chiffres : Heures/Minutes/Secondes et Date

Réf 098512 - Chiffres 10 cm (lisibilité 40 m) / 510x185x45 mm - 2 kg

Réf 098513 - Chiffres 20 cm (lisibilité 70 m) / 920x300x45 mm - 4 kg

### *Caractéristiques communes :*

- Fonction **Chronomètre / Timer** : capacité 59'59sec (4 chiffres), 99h59'59sec (6 chiffres)
- Fonction **Horloge / Calendrier / 30 alarmes horaires**
- Leds rouges / Affichage fixe ou en alternance
- 30 alarmes horaires programmables avec une sortie relais
- Boîtier ABS noir avec support et fixation murale
- Étanche IP67 / Convient pour usage extérieur sous abri
- Livrée avec télécommande infrarouge / Portée 10 m
- Sonde température air ambiant et antenne de synchronisation **en option**
- Buzzer d'alarmes et Timer **en option**
- Alimentation 220VAC-50Hz



**OPTION COMPATIBLES AVEC LES HORLOGES 098492, 098511, 098512 ET 098513 :**

**Réf 098517, 098519, 098521 et 098523 - Affichage avec diodes vertes**

**Réf 098518, 098520, 098522 et 098524 - Affichage avec diodes bleues**

**Réf 098514 - Antenne de synchronisation GPS**

- Mise à l'heure et changement heure été/hiver automatique
- Câble 2 m

**Réf 098516 - Sonde de température**

- Température -50°C à +100°C
- Câble 2 m



**Réf 098515 - Buzzer sonore**

- Alerte sonore pour les fonction alarme et timer
- Connexion sur sortie relais
- Puissance 88 dB