

Désignation

- Pompe péristaltique industrielle m6-3l avec tête de pompe type DZ25

Référence

- 129489

Unité de vente

1 pompe

Description

- Boîtier en acier inox
- Garantie 3 ans
- Pompes industrielles M6-L
Pour les applications de transfert simple avec contrôle de la vitesse de rotation uniquement
- Dimensions (l x p x h) : 223 x 152 x 199 mm
- Précision débit : $\pm 0,5$ %
- Protection IP 31
- Poids 5,02 kg
- Vitesse : 0,1 - 600 rpm
- Débit : 0,211 - 3600 ml / minute
- Conditions ambiantes : 0 à +40 °C / 80 % HR
- Mode d'utilisation : continu (vitesse uniquement)
- Interface de communication : RS232, protocole ModBUS (mode RTU)

