

**DÉSIGNATION :**  
IMPRIMANTE DE PANNEAUX ET D'ÉTI-  
QUETTES S3100 - AZERTY

**RÉFÉRENCE :**  
149517

**UNITÉ DE VENTE :**  
1



## DESCRIPTION :

- Imprimante de bureau - Imprimante de panneaux et d'étiquettes S3100 — AZERTY
- L'imprimante de panneaux et d'étiquettes BradyPrinter S3100 est très facile à utiliser et permet un auto-calibrage et une configuration automatique des consommables. Il vous suffira alors de vous rendre jusqu'à l'imprimante et de lancer l'impression des panneaux et étiquettes dont vous avez besoin. Le changement de consommables se fait facilement et très rapidement grâce aux consommables prêts à l'emploi de l'imprimante et aux rubans encres correspondants qui peuvent être changés en moins de 20 secondes. L'interface utilisateur intuitive à écran tactile offre un large éventail d'options de conception de panneaux et d'étiquettes, même lorsque l'imprimante est utilisée en mode autonome.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Matériaux compatibles : Ruban basse température ; vinyle pour utilisation en extérieur/intérieur ; polyester à faible teneur en halogénures ; consommables magnétiques ; ruban en polyester métallisé ; ruban photoluminescent ; polyimide ; polypropylène ; étiquettes SGH/CLP pré-imprimées ; consommables avec en-têtes pré-imprimés ; étiquettes avec en-têtes pré-imprimées ; étiquettes pour boutons poussoirs et panneaux en relief ; ruban réfléchissant ; vinyle repositionnable ; étiquettes informatives pour produits chimiques ; étiquettes non adhésives ; polyester métallisé antifraude ; ruban de marquage au sol ToughStripe™ ; étiquettes ToughWash™ résistantes aux lavages intensifs ; ruban ToughWash™ résistant aux lavages intensifs
- Vitesse maximum d'impression : 76.00 mm/s
- Applications : Suivi des biens;Étiquetage à basse température;Étiquetage de composants et d'équipements;Étiquetage électrique;Marquage des sorties de secours et d'évacuation;Identification d'installations;Marquage au sol;Identification générale;Communication des dangers;Étiquetage Lean/5S;Condamnation Consignation;Marquage de tuyauteries et de vannes;Identification de sûreté;Étiquetage d'indication de température
- Contenu : Imprimante S3100, câble d'alimentation, câble USB, kit de nettoyage, outil de nettoyage du massicot, guide de prise en main, stylet et souris
- Garantie : 1 an