

# FICHE PRODUIT

SAFESPT1 G

Date: 13/11/2008

ARTICLE : SACS A FERMETURE POLYFERM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STANDARDS

Nos sacs à fermeture sont produits par nos commettants dans le sud-est asiatique.

## TOLÉRANCES GÉNÉRALES :

ÉPAISSEUR MOYENNE GLOBALE : + OU - 10%  
RÉPARTITION LINÉAIRE ÉPAISSEUR : -10 + 10 $\mu$

DIMENSIONS :  $\leq$  100MM + OU - 2MM  
> 100MM  $\leq$  200MM + OU - 3MM  
> 200MM  $\leq$  300MM + OU - 5MM  
> 300MM + OU - 10MM

PARTIE SUPÉRIEURE VARIABLE EN FONCTION DES FORMATS  
ENTRE 10 ET 20MM

PERFORATION DE SUSPENSION : DIAMÈTRE 6MM

## CONDITIONNEMENT:

SACHET DE 100 PIÈCES ( tolérance de comptage +/-1%)  
COLIS DE 500 OU 1000 PIÈCES  
SUREMBALLAGE CARTON

## COMPOSITION :

100% POLYETHYLENE BD VIERGE  
NON TOXIQUE, NON POLLUANT, REUTILISABLE ET 100% RECYCLABLE  
ANTIBLOCKING CHIMIQUE NEÛTRE ET INERTE SANS RISQUE POUR L'ENVIRONNEMENT.  
TENEUR EN PLOMB MERCURE CHROME MÉTAUX LOURDS ET CHLORE INFÉRIEURE AUX  
NORMES EN VIGUEUR EN FRANCE ET EN EUROPE  
ASPECT TRANSPARENT BRILLANT  
~~QUALITE ALIMENTAIRE SUR COMMANDE SPECIALE.~~

Les sachets polyferm et leur mode de production sont donc en totale conformité avec le livre V du nouveau code de l'environnement.

## PROCESS:

EXTRUSION SIMPLE OU DOUBLE AVEC REFENTE DANS LE MILIEU  
SOUDURE FIL  
PERFORATION PNEUMATIQUE  
DÉFAUTS ADMISSIBLES : 3/100

SERVICE COMMERCIAL :

DATE : 18/10/2007

VISA :

