



► Agitateurs magnétique RSLAB-1

- 1| Plaque en acier inoxydable avec ou sans revêtement céramique.
- 2| Moteur avec contrôle électronique de vitesse, vitesse constante même dans le cas de changements de charge.
- 3| Haute adhésion magnétique qui évite le décentrage du barreau magnétique d'agitation.

- 4| Moteur sans charbon qui garantit une longue durée de vie de fonctionnement.
- 5| Circuit de sécurité séparé, le chauffage se stoppe automatiquement lorsque la température dépasse les 350°C.
- 6| Protection selon DIN EN 60529: IP42.

► Agitateur chauffant RSLAB-1C



Référence	LBB003	LBB005
Gamme vitesse	0-1500 rpm	
Volume maxi	20 L	
Gamme température	température ambiante - 340°C	
Matière plaque	Céramique	Acier inoxydable
∅ plateau	∅ 135 mm	
Dimensions (LxAxH)	280 x 160 x 85 mm	
Poids	2,8 Kg	

► Sin calefacción RSLAB-1NC



Référence	LBG003	LBG007
Gamme vitesse	0-1500 rpm	
Volume maxi	20 L	
Matière plaque	Céramique	Acier inoxydable
∅ plateau	∅ 135 mm	
Dimensions (LxAxH)	280 x 160 x 85 mm	
Poids	2,8 Kg	

► Accessoires (non inclus)



LBM006 Adaptateur ballon fd rond 50ml



LBM009 Adaptateur ballon fd rond 500ml



LBM007 Adaptateur ballon fd rond 100ml



LBM010 Support poly-block rouge, 11 trous, ∅12,5x20mm



LBM008 Adaptateur ballon fd rond 100ml




LBM011 Support poly-block violet, 11 trous, ∅28x24 mm




▶ Accessoires (non inclus)



LBM012 Support poly-block bleu,  
4 trous, Ø28x30mm



LBM015 Support poly-block doré,  
4 trous, Ø21,6x31,7mm



LBM013 Support poly-block noir,  
4 trous, Ø28x43mm



LBM016 Support bleu p/ 4 supports  
poly-bloc



LBM014 Support poly-block vert,  
6 trous, Ø17,8x26mm



LBM017 Anneau bleu pour 4 supports  
poly-bloc



LBM018 Coque de protection, résis-  
tance 135 °C

DOMINIQUE DUTSCHER SAS