



ISOLSINT/2702

Ruban adhésif PVC

FICHE TECHNIQUE

Description

- PVC plastifié avec masse adhésive caoutchouc
- Epaisseur : 0.13 mm \pm 0.025mm
- Couleurs disponibles : Noir, Blanc, Gris, Bleu, Jaune, Marron, Rouge, Vert foncé, Orange Crème, Violet, Jaune rayé vert, Vert clair, Gris Iso Transparent, Vert olive, Argent
- Sans plomb

Utilisations

- Isolation électrique
- Usage général

Caractéristiques techniques

Description	Unité	Valeur	Méthode de test
Charge à la rupture	Kg/cm	≥ 2.5	CEI 15-15
Allongement à la rupture	%	≥ 180	CEI 15-15
Pouvoir adhésif sur acier	g/cm	≥ 180	CEI 15-15
Pouvoir adhésif sur endos	G/cm	≥ 180	CEI 15-15
Tension de perforation	kV/mm	≥ 40	CEI 15-15
Flammabilité		Auto-extinguible	CEI 15-15

Avantages

- Très bonnes propriétés électriques, souple, flexible et conformable
- Homologations BS 3924, IMQ, VDE, ÖVE
- Code barres sur chaque rouleau individuel

Stockage

- Conditions : les rouleaux doivent être stockés dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de l'humidité et des rayons solaires, à une température comprise entre 5 et 25°C.
- Même si les performances du produit demeurent inchangées sur une longue période, ses caractéristiques techniques et son apparence peuvent se modifier. Il est donc recommandé de ne pas le stocker plus de 24 mois après réception.

Les renseignements de ce document sont donnés de bonne foi et fondés sur l'état actuel de nos connaissances. Les valeurs sont représentatives de nos productions mais ne peuvent en aucun cas servir de spécifications. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer, par des essais préliminaires, de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Ce document est établi selon les procédures Qualité de Scapa Tapes. Cependant, ce dernier n'étant pas géré, les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version, le service commercial étant à leur disposition pour toute information complémentaire.