



530279

Tork Chiffon de Nettoyage Ultra-Résistant

Gérez facilement les déversements les plus problématiques avec notre chiffon de nettoyage épais et absorbant. Ce design résistant s'utilise avec la plupart des solvants et protège les mains pour un nettoyage sûr et fiable. Il est livré dans un emballage Tork Easy Handling® pour se transporter facilement, et la distribution feuille à feuille permet de booster l'hygiène et réduire le gaspillage.

Réduisez également votre impact sur l'environnement : nous avons réduit les émissions de CO2 de Tork exelCLEAN® de 28 % depuis 2011* et l'emballage est fabriqué à partir de matériaux recyclés.

*Analyse du cycle de vie (ACV) réalisée par Essity et IVL Svenska Miljöinstitutet, vérifiée en avril 2021

- Le papier de couleur bleue est plus visible, permettant d'assurer la traçabilité des matières alimentaires, d'où une sûreté accrue au niveau de la production touchant à la transformation alimentaire
- Réduisez le temps de nettoyage de jusqu'à 35 % et utilisez jusqu'à 31 % moins d'efforts qu'avec les chiffons de location, car ce chiffon est adapté à une utilisation répétée.
- Design ultra-résistant conçu pour protéger les mains de la chaleur et des débris métalliques
- Améliorez la durabilité de vos opérations : cet emballage est fabriqué en fibres 100 % renouvelables et constitué d'au moins 30 % de plastique recyclé.

530279

Tork Chiffon de Nettoyage Ultra-Résistant

Données du produit

Système W4	Pli 1	Impression No
Longueur plié 10.8 cm	Largeur plié 35.5 cm	Gaufrage No
Longueur déplié 41.5 cm	Largeur déplié 35.5 cm	Couleur Bleu

Certificats de produits



For Wiping



FSC® C003255
The mark of responsible forestry



TORK
EASY
HANDLING®

Données d'expédition

	Unités consommateur	Unité de transport	PaLETTE
EAN	7322541183190	7322541183206	7322541390635
Matériau d'emballage	Plastic	Carton	
Pièces	105	420	25200
Poids brut	1247.8 g	5.4 kg	323.28 kg
Hauteur	160 mm	339 mm	2184 mm
Longueur	110 mm	365 mm	1200 mm
Largeur	356 mm	238 mm	800 mm
Poids net	1237.5 g	5 kg	297.01 kg
Volume	6.27 dm3	29.45 dm3	1.77 m3