

FICHE TECHNIQUE

7KA 80YHFO 00 905



Les + :

- Ergonomie et design
- Réduit la fatigue

ASSIS-DEBOUT / A PIÉTEMENT « FER À CHEVAL »

Piètement "fer à cheval" acier enrobé de PVC plastifié noir
Colonne lift-gaz noire, inclinée et immobilisée en rotation
Hauteur d'assise réglable de 750 à 980 mm avec réhausse
ou de 630 à 860 mm sans le montage de la réhausse
Assise cylindrique en mousse de polyuréthane souple KANGO noire,
avec poignée incorporée
Produit breveté KANGO