

**PENDULES D'ENTRAÎNEMENT - Comptes secondes cruciformes - Étanche IP65**  
**Pour le contrôle individuel par le nageur de ses propres performances**



FABRICATION IHM



*Nos fabrications sont traitées*  
*Anti UV / Anti corrosion / Anti chlore*

*Très Basse Tension de Sécurité (T.B.T.S.) 24 VAC*



**BASSE TENSION**  
**VERRE PLEXIGLASS**  
**ANTI CORROSION**  
**ANTI UV**

**253035 - Murale ronde**

- Cadre aluminium brossé
- Cadran ABS blanc anti UV
- Verre minéral
- Ø 505 mm / 10 kg



**253032 - Murale / 62,5x62,5cm**

- Cadre acier galvanisé / Peinture anti-UV bleue
- Cadran aluminium laqué blanc anti-UV
- Verre plexiglass
- Montage murale sur équerre de fixation
- D : 625x625x10 mm / 15 kg

**253033 - Murale / Etanche IP67**

- Extérieur / Identique 630B
- Étanche IP67

**253034 - Eclairage LED**

- Eclairage blanc froid
- Flexible 4x18 LEDs (3528)





**253031 - Murale économique / Grand diamètre carrée**


- Sans cadre, ni verre
- Cadran ABS blanc anti UV
- D : 1 mètre x 1 mètre / 10 kg

**Caractéristiques communes (253031, 253032 et 253035) :**

- Compte secondes / 60 sec. 1 tr/mn
- 4 aiguilles (jaune, rouge, verte, noire)
- Rotation continue pour départ toutes les 15 secondes
- AI : 220VAC/24V synchronisé 50Hz - 8W




## ALIMENTATION ET COMMANDE SYNCHRONISÉE POUR COMPTE-SECONDES CRUCIFORMES



### Ref 253036 - Ensemble synchronisé / Commande filaire

- Pour 2 compte-secondes 253031, 253032 ou 253035 au choix
- Composé d'un boîtier d'alimentation et pupitre de commande filaire
- Boîtier d'alimentation transformateur 220VAC/24VAC
- Pupitre de commande : réglage indépendant des compte-secondes / Marche-Arrêt synchronisé
- Câble 10m de liaison entre le boîtier d'alimentation et le pupitre de commande
- AI : 220VAC synchronisé 50Hz

**Pour une commande synchronisée de plus de 2 compte-secondes cruciformes, → nous consulter.**



### Ref 253037 - Ensemble synchronisé / Commande sans fil

- Pour 2 compte-secondes 253031, 253032 ou 253035 au choix
- Composé d'un boîtier d'alimentation et télécommande sans fil avec portée de 50m
- Boîtier d'alimentation transformateur 220VAC/24VAC
- Télécommande sans fil : On/Off / Réglage pas à pas des compte-secondes / Marche-arrêt synchronisé
- AI : 220VAC synchronisé 50Hz

#### Option


- Câble supplémentaire de liaison entre boîtier d'alimentation et compte-seconde ou pupitre de commande (nous consulter et indiquer la longueur souhaitée)

## TRANSFORMATEUR DES COMPTE-SECONDES

Le transformateur est inclus dans un boîtier étanche IP54 relié au compte-seconde par un câble de 30cm.




L'utilisateur devra faire son propre montage avec la longueur de câble nécessaire jusqu'à la source 230VAC/50Hz, en préférant l'installation du boîtier-transformateur dans un local sec.



## FIXATION MURALE DU COMPTE-SECONDES 253032



Fig. 1



- Fig. 1 : Fixer l'équerre de fixation à un support (ex : mur)
- Fig. 2 : Faire chevaucher le dessus du cadran du compte-secondes sur le haut de l'équerre
- Fig. 3 : Faire reposer le cadran sur au support