

FICHE TECHNIQUE

Référence	253120B
Désignation	Horloge murale



Description :

- ✓ Horloge murale analogique grand diamètre
- ✓ Lunette en ABS noir et verre minéral
- ✓ Alimentation : 230 VAC et pile NIMH R06 (réserve de marche)
- ✓ Réserve de marche de 10 jours en cas de coupure de courant
- ✓ Dimensions : \varnothing 60 cm – lisibilité jusqu'à 40m
- ✓ Poids : 3,4 kg

Unité de vente :

1 Horloge murale