

TALKIE-WALKIE PRO UHF- FM / ETANCHE



10 km



Accu



220 VAC



Radio FM




Etanche IPX2



Indications sur l'afficheur

CH8	vous indique le numéro de canal réglé.
TX	est affiché, si vous vous trouvez en mode d'émission.
RX	est affiché, si votre appareil reçoit un signal.
VOX	La fonction VOX est activée.
DCM	La fonction Dual Watch est activée.
SCAN	La fonction SCAN est activée.
CTCSS 88	Vous indique le numéro réglé pour la technologie CTCSS.
RPTDCS 88	Vous indique le numéro réglé pour la technologie DCS.
Battery icon	Indicateur de niveau de charge des batteries (en 3 étapes)
Call icon	La fonction son d'appel est activée.
Vibrate icon	La fonction vibreur est activée.
Call & Vibrate icon	Les fonctions son d'appel et vibreur sont activées.
Lock icon	Le blocage du clavier est activé.
FM	La radio FM est activée



Ref 253147 - Portée 10km (champ libre) - Etanche

- Lot de 2 PMR professionnels
- Etanche : Protection contre les éclaboussures / IPX2
- 8 canaux + 121 codes sélectifs (CTCSS et DCS)
- 15 tonalités d'appels différentes
- Nombre illimité d'appareils associés
- Fonction mains libres : 3 niveaux
- Fonction Vibreur sur appel / Radio FM
- Lampe de poche / Fonction SOS
- Surveillance 2 canaux simultanés
- Roger beep : Début / Fin de communication
- Recherche automatique (Scan)
- Elimination d'interférences (Squelch)
- Ecoute globale UHF 446.00625 MHz ~ 446.09375 MHz par pas de 12,5 kHz (Monitor)
- Verrou clavier + Arrêt automatique
- Rétro-éclairage / Indicateur batterie faible
- Clip ceinture
- Sortie stéréo jack 2,5mm pour micro ou oreillettes
- Dim : 175x58x35 mm (l'unité) / 480g
- Alim : 2x4 accus R3 NiMH 600mAh / Double-chargeur 230 VAC/50Hz



Ref 253148 - Mallette de talkies walkies

- 1 paire talkies walkies 700PR + 2 micros déportés avec clip ceinture
- 2 adaptateurs voiture allume-cigare



Ref 253145 - Lot de 2 oreillettes

