

## TALKIE-WALKIE PRO UHF- FM / ETANCHE



10 km



Accu



220 VAC



Radio FM




Etanche IPX2



### Indications sur l'afficheur

<b>CHB</b>	vous indique le numéro de canal réglé.
<b>TX</b>	est affiché, si vous vous trouvez en mode d'émission.
<b>RX</b>	est affiché, si votre appareil reçoit un signal.
<b>VOX</b>	La fonction VOX est activée.
<b>DCM</b>	La fonction Dual Watch est activée.
<b>SCAN</b>	La fonction SCAN est activée.
<b>CTCSS</b> 88	Vous indique le numéro réglé pour la technologie CTCSS.
<b>RPTDCS</b> 88	Vous indique le numéro réglé pour la technologie DCS.
	Indicateur de niveau de charge des batteries (en 3 étapes)
	La fonction son d'appel est activée.
	La fonction vibreur est activée.
	Les fonctions son d'appel et vibreur sont activées.
	Le blocage du clavier est activé.
<b>FM</b>	La radio FM est activée



### Ref 253147 - Portée 10km (champ libre) - Etanche

- Lot de 2 PMR professionnels
- Etanche : Protection contre les éclaboussures / IPX2
- 8 canaux + 121 codes sélectifs (CTCSS et DCS)
- 15 tonalités d'appels différentes
- Nombre illimité d'appareils associés
- Fonction mains libres : 3 niveaux
- Fonction Vibreur sur appel / Radio FM
- Lampe de poche / Fonction SOS
- Surveillance 2 canaux simultanés
- Roger beep : Début / Fin de communication
- Recherche automatique (Scan)
- Elimination d'interférences (Squelch)
- Ecoute globale UHF 446.00625 MHz ~ 446.09375 MHz par pas de 12,5 kHz (Monitor)
- Verrou clavier + Arrêt automatique
- Rétro-éclairage / Indicateur batterie faible
- Clip ceinture
- Sortie stéréo jack 2,5mm pour micro ou oreillettes
- Dim : 175x58x35 mm (l'unité) / 480g
- Alim : 2x4 accus R3 NiMH 600mAh / Double-chargeur 230 VAC/50Hz



### Ref 253148 - Mallette de talkies walkies

- 1 paire talkies walkies 700PR + 2 micros déportés avec clip ceinture
- 2 adaptateurs voiture allume-cigare



### Ref 253145 - Lot de 2 oreillettes

