

## BOUSSOLE SCOUT A LIQUIDE AVEC VISEE



Prisme de visée





Fig 1. Décalage vision monoculaire et perception binoculaire



Les unités de mesure sont le degré sur 360° et le millièmètre en base 64 - utilisé principalement par les militaires : 6400 millièmètres correspondant à 360 degrés (c'est l'angle sous lequel on voit 1 mètre à 1 kilomètre).

### Ref 253154 - Boîtier métal kaki

- Boussole de terrain à liquide
- Capsule rotative Ø 50 mm
- Graduation 360° / Résol. 5°
- Graduation 6400 millièmètres / Résol. 100 millièmètres
- Règle graduée 5 cm : Echelle 1:25 000
- Couvercle rabattable
- Prisme de visée
- Bague rotative métallique
- Boîtier métal kaki