


STATION METEO MECANIQUE D'EXTÉRIEUR



Réf 253325 - Cadrans blancs

- Température : -30°C à +50°C
- Hygrométrie : 0 à 100 %RH
- Baromètre : 975 à 1045 hPa
- Boîtier acier
- Cadrans Ø 70 mm
- Dim : 282x96x35 mm / 340 g



Réf 253324 - Cadrans bleus

- Température : -30°C à +50°C
- Hygrométrie : 20 à 100 %RH
- Baromètre : 970 à 1050 hPa
- Boîtier acier
- Cadrans Ø 70 mm
- Dim : 282x96x35 mm / 340 g