

## ANEMOMETRE MULTIDIRECTIONNEL



### Réf 253446 - A godets

- Vitesse : 0,500 à 50,00 m/s /  $\pm 3$  %
- Aluminium / Acier inox / Etanche IP65
- Câble DIN 1 m (incl.)
- Sortie analogique 4-20 mA
- Compatible avec afficheur numérique 253447
- Base avec trous de fixation
- AI : 12 ~ 30 VDC



### Réf 253447 - Afficheur numérique

- Afficheur LED 4 chiffres : H 14 mm
- Sortie 12 VDC pour alimentation 253446
- 2 sorties relais : 2 x NO (alarmes, etc.)
- Sortie RS232/USB pour connexion PC
- Boîtier encastrable
- D : 96x48x107 mm / 385 g
- AI : 90 ~ 260 VAC / 4 VA