

## MESUREUR D'HUMIDITE UNIVERSEL

Testeur d'humidité universel pour l'humidité du bois, papier/carton, matériaux de construction, grains/granulés. En plus des pointes intégrées il est livré avec des sondes dédiées : spatule pour papier/carton, rallonges adaptables 2 x 30 cm et longues pointes pour les grains, graines, farines ; ainsi qu'un marteau à percuter pour le bois.

Compensé en température, il mesure les conditions ambiantes en température et en hygrométrie.



### Réf 253459 - Multi-sondes

- Bois / Papier-Carton / Matériaux / Granulés
- Humidité : 0 à 75 % (bois) / 0 à 2,4 % (matériaux)
- Température : -40 ° à +70 °C / Hygrométrie : 0 à 100 %
- Résolution : 0,1 % / 0,1°C
- Précision :
  - Bois :
    - \* de 1 à 30 % / ±1 %
    - \* de 31 à 60 % / ±2 %
    - \* de 61 ... 75 % / ±4 %
  - Matériaux de construction : ±0,5 %
- Température : Préc. ±1 °C de -10 à +40 °C, sinon ±2°C
- Humidité de l'air : Préc. ±3,5 % de 20% à 80% RH, sinon ±5 %
- 130 types de bois, 19 matériaux prédéfinis
- Bargraphe / Indication de seuils sec-humide
- Calibration manuelle / Compensation en T°
- Sondes : Pointes 8 mm / Pointes longues 150 mm / Marteau à pointes 30 mm / Spatule 150 mm / Rallonges : 2 x 300 mm
- Fonctions Maxi / Mini / Extinction auto 3 mn
- Ecran rétro-éclairé
- D : 160x60x28 mm / 205 g
- Piles : 3xCR2032 / Mallette