

DYNAMOMETRE INDUSTRIEL / BALANCE A GRUE



Caractéristiques communes :

- 3 plages de mesures et précisions différentes
- Fonction Tare, Hold (valeur figée), PEAK (pesage jusqu'à la rupture de l'article)
- Extinction auto
- Ecran LCD / Chiffres 25mm
- 2 manilles galvanisées
- Sortie RS232
- Télécommande infrarouge portée 8m
- Alim : piles 4xLR 06 / Transfo 230V / Télécommande : 9V
- Livré avec mallette de transport
- Dim : 410x170x130mm / 10kg

	Portée (en kg)	Précision (en kg)
Réf 253708	1500/3000/6000	0.5/1/2
Réf 253709	3000/6000/9500	1/2/5