

## DYNAMOMETRE



### Caractéristiques communes

- Fonctions Tare, Hold (valeur figée)
- Double affichage (avant / arrière)
- Crochet /manielle acier nicklé
- Ecran LCD rétro-éclairé / Chiffres 25mm
- Livré avec télécommande portée 20m
- Extinction auto
- Al : Batterie interne / transfo 230V / Télécommande 2xAAA
- Dim : 163x126x159 mm
- Poids 3.5kg

	<b>Portée</b>	<b>Lecture</b>
<b>Réf 253717</b>	150kg	50g
<b>Réf 253718</b>	300kg	100g
<b>Réf 253719</b>	600kg	200g