


DETECTEUR DE METAUX



Ref 253806 – Professionnel

- Profondeur de détection jusqu'à 50cm
- Étanche IPX8
- Tête de détection Ø 200mm
- Sensibilité / Volume réglable par potentiomètre
- Discrimination type de métaux par potentiomètre, permettant l'élimination des résidus (clous, capsules...) et métaux ferreux
- Sortie casque audio **2126MI** (en option)
- Canne ajustable : 100-137 cm / 1,1kg
- Pile : 9V (non incl.)

Ref 2126MI – Casque (en option)

- Casque stéréo
- Fil casque 1,2m