


LUXMETRE DIGITAL PROFESSIONNEL

Nouveau Design



Capteur photo étroit Ø 23 mm
 Précision de la source lumineuse

CONNEXION USB	LOGICIEL INCLUS
RÉTRO-ÉCLAIRAGE	EXTINCTION AUTO
IEC 61672-1 CLASS 2	CODE DU TRAVAIL

L. 4121-1 et suivants
 R. 4223-1 à R.4223-12

Conformes aux normes :
 C.I.E (2852 K)
 CE EMC EN : 61326
 RoHS, WEEE, REACH



Réf 253817– Enregistreur autonome

- 400 000,0 Lux / ±(5 %+ 10 d) @ 2856 K
- Maxi / Mini / Hold / Auto ON-OFF / Rétro-éclairage
- PEAK (crête) Maxi / Mini / Différentiel Δ (L1-L2)
- Conformité C.I.E
- Enregistrement manuel : 99 mémoires
- Enregistrement paramétré : 16 000 mémoires
- Intervalle d'enregistrement : 1 à 99 secondes
- Relevés datés / Interface USB / Logiciel (anglais)
- Fixation trépied / Rétro-éclairage
- D Capteur : 115x60x27 mm / Câble : 1,2 m
- D : 185x65x45 mm / 248 g / Mallette
- Pile : 6F22 (incl.) + Réserve de marche

