

Films thermosoudables PierceNFoil

Description :

Film en aluminium résistant aux solvants (dont le DMSO) ayant d'excellentes propriétés d'étanchéité.
Films pelable et perçable.

Validations :

Perte de masse : Validé

Validation de la capacité de matériaux à résister à des températures élevées

Perçable : Validé

Mesure de la force requise pour percer une aiguille à travers le film

Optique : Non

Détermination de la clarté optique des matériaux en mesurant la transmission d'un colorant à travers le film

Pelable : Validé


Mesure de la permanence d'adhérence des matériaux et de leur capacité à être éliminé

Basse température : Validé

Mesure de la capacité des matériaux à résister aux basses températures

Solvant : Validé

Evaluation de la résistance des matériaux aux solvants (DMSO utilisé)



Caractéristiques

Apparence	Film métallique réfléchissant. Ligne imprimée indiquant le surface supérieure.
Application	PCR, stockage à basse température et température ambiante à court terme, transport d'échantillon.
Propriété physique	Très flexible, ne se froisse pas.
Température d'utilisation	-20°C à 110°C
Conditions de stockage	A conserver dans un endroit frais (21°C) à 50% d'humidité relative jusqu'à 3 ans. Evitez l'exposition directe au soleil.
Conditions de scellage	175°C pendant 2 secondes
Type de plaques compatibles	Polypropylène (PP), Polystyrène (PS)
Type de scelleuses compatibles	Thermosoudeuses manuelles, thermosoudeuses automatiques à rouleaux, Agilent VII Plateloc, REMP (LHS / SHS)
Dimensions	125 x 78 mm

Unité : 100 feuilles