

# SOLUTIONS DE NETTOYAGE

B-Clean, la gamme de nettoyeurs de Bollé Safety garantit un nettoyage optimal. Sans silicone, la formule aqueuse de la gamme est adaptée à tous les oculaires\*.

## b CLEAN

### Spray nettoyant



B402  
PACS500



B411  
PACS250



B412  
PACS050

### Lingettes et essuyeurs



B500  
PACW500



B100  
PACW100



B401  
PACMPCT

### Spray anti-buée



B200  
PACF030



B250  
PACF500



B300  
PACFAR3

### Distributeur



B600  
PACD500



B410  
PACD250



B400  
B400

- + FORMULE AQUEUSE
- + SANS SILICONE
- + POUR TOUS TYPES D'OCULAIRES\*  
(\*SAUF POUR LES VERRS ANTI-REFLETS  
POUR LE PACF030 & PACF500)

**bollé**  
SAFETY

# SOLUTIONS DE NETTOYAGE

PRODUITS	RÉF. PRODUITS	DESCRIPTION	DIMENSION EN CM	CONTENANCE EN GR
<b>Spray nettoyant</b>				
<b>B402</b>	<b>PACS500</b>	Spray nettoyant sans silicone - 500 ml	H: 22.5 x Ø: 6,5	540g
<b>B411</b>	<b>PACS250</b>	Spray nettoyant sans silicone - 250 ml	H: 19 x Ø: 5	270g
<b>B412</b>	<b>PACS050</b>	Spray nettoyant sans silicone - 50 ml	H: 11,3 x Ø: 3,2	60g
<b>Spray anti-buée</b>				
<b>B250</b>	<b>PACF500</b>	Spray nettoyant anti-buée, sans ammoniac - 500ml	H: 22.5 x Ø: 6,5	540g
<b>B200</b>	<b>PACF030</b>	Kit anti-buée - 30ml de solution + 1 lingette microfibre	H: 13.5 x L: 5 x P: 3.5	90g
<b>B300</b>	<b>PACFAR3</b>	Kit anti-buée - 30ml de solution + 1 chiffon chamoisine	H: 11 x L: 4 x P: 3.5	58g
<b>Lingettes et essuyeurs</b>				
<b>B500</b>	<b>PACW500</b>	Distributeur de 500 lingettes pré-impregnées	H: 22 x L: 27.5 x P: 10.5	1300g
<b>B100</b>	<b>PACW100</b>	Distributeur de 100 lingettes pré-impregnées	H: 20.5 x L: 12.5 x P: 6	290g
<b>B401</b>	<b>PACMPCT</b>	Boîte de 200 essuyeurs multi-usages pour PACD500, PACD250 et B400	H: 12 x L: 16 x P: 5	155g
<b>Distributeur</b>				
<b>B600</b>	<b>PACD500</b>	Distributeur mural en plastique spray de 500ml + 2 x 200 essuyeurs	H: 34.5 x L: 45 x P: 7.5	1565g
<b>B410</b>	<b>PACD250</b>	Distributeur mural en carton spray de 250ml + 2 x 200 essuyeurs	H: 16.5 x L: 29.5 x P: 5.5	680g
<b>B400</b>	<b>B400</b>	Distributeur mural en métal	H: 18.7 x L: 30.9 x P: 7.7	1130g

**SPRAY ANTI-BUÉE:** Après avoir appliqué les solutions antibuée, veuillez attendre 2 minutes avant de porter vos lunettes. N'utilisez pas le PACF500 et le PACF030 sur des équipements ayant un traitement anti-reflets.

**STOCKAGE:** Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

## CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	PACS500	PACS250	PACS050	PACF500	PACF030	PACFAR3	PACW500	PACW100	PACMPCT	PACD500	PACD250	B400
<b>Unité seulement</b>	3660740009892	3660740009915	3660740009922	3660740009878	3660740009861	3660740011949	3660740009939	3660740009854	3660740009885	3660740009953	3660740009908	3660740005009
<b>Boîte (Quantité)</b>	3660740109899 (15)	3660740109912 (25)	3660740109929 (100)	3660740109875 (15)	3660740109868 (10)	3660740111946 (10)	-	3660740109851 (25)	-	-	3660740109905 (10)	-
<b>Carton (Quantité)</b>	3660740209896 (30)	3660740109912 (50)	3660740209926 (200)	3660740209872 (30)	3660740209865 (100)	3660740211943 (100)	3660740209933 (12)	3660740209858 (50)	3660740209889 (36)	3660740209957 (6)	3660740209902 (20)	3660740205003 (1)

01/03/2021

Europe Bollé Safety  
34 rue de la soie  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

**bolle**  
SAFETY