

RUSH+

MODULARITÉ & EFFICACITÉ

Dotée d'un design sportif et de branches bi-matières, RUSH+ assure une sécurité oculaire optimale et un confort à toute épreuve. Traitement exclusif PLATINUM : anti-buée durci.

26 G

- + BRANCHES BI-MATIÈRES, ULTRA-SOUPLES ET COLORÉES
- + NEZ AJUSTABLE ANTI-GLISSE
- + PROTECTION SUPÉRIEURE
- + TRAITEMENT EXCLUSIF PLATINUM : ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES

bolle
SAFETY



CERTIFIÉ POUR
LES ATMOSPHÈRES
EXPLOSIVES
ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC,
AREA 1,2,20,21,22


DISPONIBLE EN
CO-BRANDING

DISPONIBLE EN ECO-PACK
GO GREEN

TECHNOLOGIES

CSP
PLATINUM

VERSIONS



| USAGE | VERSION | REFERENCE | MARQUAGE OCULAIRE | MARQUAGE MONTURE | TRAITEMENT | NORME |
|-------|---------|----------------------|---------------------|------------------|------------|-------------|
| h | CLEAR | RUSHPPSI | 2C-1.2 ☞ 1 FT KN CE | ☞ EN166 FT CE | PLATINUM | EN166-EN170 |
| h | CLEAR | RUSHPPSIB | 2C-1.2 ☞ 1 FT KN CE | ☞ EN166 FT CE | PLATINUM | EN166-EN170 |
| h | CLEAR | RUSHPPSIG | 2C-1.2 ☞ 1 FT KN CE | ☞ EN166 FT CE | PLATINUM | EN166-EN170 |
| h | CLEAR | RUSHPPSIO | 2C-1.2 ☞ 1 FT KN CE | ☞ EN166 FT CE | PLATINUM | EN166-EN170 |
| h | CLEAR | RUSHPPSIY | 2C-1.2 ☞ 1 FT KN CE | ☞ EN166 FT CE | PLATINUM | EN166-EN170 |
| h* | COPPER | RUSHPCSP | 5-1.4 ☞ 1 FT KN CE | ☞ EN166 FT CE | PLATINUM | EN166-EN172 |
| * | BRONZE | RUSHPTWI | 5-2 ☞ 1 FT KN CE | ☞ EN166 FT CE | PLATINUM | EN166-EN172 |
| * | SMOKE | RUSHPPSF | 5-3.1 ☞ 1 FT KN CE | ☞ EN166 FT CE | PLATINUM | EN166-EN172 |
| * | SMOKE | RUSHPPSFY | 5-3.1 ☞ 1 FT KN CE | ☞ EN166 FT CE | PLATINUM | EN166-EN172 |
| h | CLEAR | RUSHFPSPSI | 2C-1.2 ☞ 1 FT KN CE | ☞ EN166 FT CE | PLATINUM | EN166-EN170 |
| h | CLEAR | RUSHPPSPIS S | 2C-1.2 ☞ 1 FT KN CE | ☞ EN166 FT CE | PLATINUM | EN166-EN170 |
| h | CLEAR | RUSHPPSPSI S | 2C-1.2 ☞ 1 FT KN CE | ☞ EN166 FT CE | PLATINUM | EN166-EN170 |
| h* | COPPER | RUSHPSCSPL S | 5-1.4 ☞ 1 FT KN CE | ☞ EN166 FT CE | PLATINUM | EN166-EN172 |
| * | SMOKE | RUSHPPSPSFG S | 5-3.1 ☞ 1 FT KN CE | ☞ EN166 FT CE | PLATINUM | EN166-EN172 |

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES CE SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

S INDIQUE LES PETITES TAILLES

| PACKAGING & CODE EAN13 | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| UNITAIRE : | BOITE : | CARTON : |
| Taille: 28.5 x 12.2 x 4.9 mm | Taille: 24x18x9 cm Poids: 0.47 kg | Taille: 60 x 50 x 37 cm Poids: 12.79 kg |
| 3660740007041 | 3660740107048 -10 pcs | 3660740207045 -200 pcs |
| 3660740007171 | 3660740107178 -10 pcs | 3660740207175 -200 pcs |
| 3660740007157 | 3660740107154 -10 pcs | 3660740207151 -200 pcs |
| 3660740007164 | 3660740107161 -10 pcs | 3660740207168 -200 pcs |
| 3660740007140 | 3660740107147 -10 pcs | 3660740207144 -200 pcs |
| 3660740008444 | 3660740208448 -10 pcs | 3660740208448 -200 pcs |
| 3660740007065 | 3660740107062 -10 pcs | 3660740207069 -200 pcs |
| 3660740007058 | 3660740106652 -10 pcs | 3660740206659 -200 pcs |
| 3660740007935 | 3660740107932 -10 pcs | 3660740207922 -200 pcs |
| 3660740007577 | 3660740107574 -10 pcs | 3660740207471 -200 pcs |
| 3660740009267 | 3660740109264 -10 pcs | 3660740209261 -200 pcs |
| 3660740007454 | 3660740107451 -10 pcs | 3660740207458 -200 pcs |
| 3660740009199 | 3660740109196 -10 pcs | 3660740209193 -200 pcs |
| 3660740009182 | 3660740109189 -10 pcs | 3660740209186 -200 pcs |
| CODE DOUANIER : 9004901000 | | |



DISPONIBLE EN CO-BRANDING



SPECIFICATIONS GÉNÉRALES

| | | | |
|-----------------|------------------------|----------------|---|
| OCULAIRE | POLYCARBONATE - 2.2 MM | MOUSSE | SBR |
| BASE | 9 - TRÈS GALBÉE | TRESSE | NYLON POLYESTER |
| MONTURE | PC/TPR - SANS MONTURE | OPTIONS | KIT MOUSSE ET TRESSE - TRESSE DE MAINTIEN |

ACCESSOIRES EN OPTION

| REFERENCE | DESCRIPTION | UNITAIRE | BOITE | CARTON |
|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| RUSHKITFS | KIT MOUSSE ET TRESSE | 3660740006488 | 3660740106485 | 3660740206482 |
| PSPUNISS01 | TRESSE UNIVERSELLE | 3660740011970 | 3660740111977 | 3660740211974 |

EN SAVOIR PLUS SUR LES MARQUAGES:

OU SCANNEZ:

NETTOYAGE ET STOCKAGE

S O I N : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

S T O C K A G E : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE: TW

FICHE TECHNIQUE: 03-22-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS