

RUSH

SIMPLICITÉ & VISION PANORAMIQUE

RUSH, panoramique et léger, offre une qualité optique parfaite, un confort permanent et un design moderne.

LIVRÉ AVEC : Cordon ajustable

25 G

- + PROTECTION SUPÉRIEURE
- + BRANCHES ANTI-GLISSE
- + NEZ ANTI-GLISSE AJUSTABLE

bolle
SAFETY



TECHNOLOGIES

CP

FD

PLATINUM LITE

VERSIONS



RUSHDPI



RUSHPSI



RUSHTWI



RUSHPSF



CERTIFIÉ POUR
LES ATMOSPHÈRES
EXPLOSIVES
ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC,
AREA 1,2,20,21,22

RUSH						
USAGE	VERSION	REFERENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENT	NORME
☑		RUSHDPI	2C-1.2 ☑ 1 FT ☑	☑ EN 166 FT ☑	HYDROPHOBIQUE / ANTI-REFLETS / ANTI-RAYURES	EN166-EN170
☑	CLEAR	RUSHPSI	2C-1.2 ☑ 1 FT ☑	☑ EN 166 FT ☑	PLATINUM LITE	EN166-EN170
*	BRONZE	RUSHTWI	5-2 ☑ 1 FT ☑	☑ EN 166 FT ☑	PLATINUM LITE	EN166-EN172
*	SMOKE	RUSHPSF	5-3.1 ☑ 1 FT ☑	☑ EN 166 FT ☑	PLATINUM LITE	EN166-EN172

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES ☑ SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

PACKAGING & CODE EAN13		
UNITAIRE :	BOITE :	CARTON :
Taille: 24 x 18,5 x 9 mm	Taille: 24x18x9 cm Poids: 0.53 kg	Taille: 60 x 50 x 37 cm Poids: 14.15 kg
3660740000097	3660740100094 -10 pcs	3660740200091 -240 pcs
3660740006648	3660740106645 -10 pcs	3660740206642 -240 pcs
3660740006662	3660740106669 -10 pcs	3660740206666 -240 pcs
3660740006655	3660740106652 -10 pcs	3660740206659 -240 pcs
CODE DOUANIER : 9004901000		



CERTIFIÉ POUR LES ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES
ATEX IIA, IIB, IIC, IIA, IIB, IIC, AREA 1.2, 20, 21, 22

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES			
OCULAIRE	POLYCARBONATE - 2.2 MM	MOUSSE	SBR
BASE	9 - TRÈS GALBÉE	TRESSE	
MONTURE	PC/PVC - SANS MONTURE	OPTIONS	KIT MOUSSE

ACCESSOIRES EN OPTION				
REFERENCE	DESCRIPTION	UNITAIRE	BOITE	CARTON
RUSHKITFS	KIT MOUSSE	3660740006488	3660740106485	3660740206482



EN SAVOIR PLUS SUR LES MARQUAGES :

OU SCANNEZ :

NETTOYAGE ET STOCKAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que la solution optique B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE : TW

FICHE TECHNIQUE: 03-22-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS