

SLAM

SIMPLICITÉ & FINESSE

Ultra-tendance! Design et ergonomie, le modèle SLAM protège en toutes circonstances et procure un confort optimal.

LIVRÉ AVEC : Cordon ajustable

24 G

+ **ULTRA-ENVELOPPANTE**

+ **CHAMP DE VISION PANORAMIQUE**

+ **CHOIX DE TEINTES D'OCULAIRES POUR DE
MULTIPLES APPLICATIONS**

bolle
SAFETY



TECHNOLOGIES

CSP

PLATINUM LITE

VERSIONS



SLAPSI



SLAPSI



SLAESP



SLAPSF



SLAWPCC2



SLAWPCC3



SLAWPCC5

SLAM						
USAGE	VERSION	REFERENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENT	NORME
	CLEAR	SLAPSI	2C-1.2	EN166 FT	PLATINUM LITE	EN166-EN170
	AMBER	SLAPSJ	2C-1.2	EN166 FT	PLATINUM LITE	EN166-EN170
	COPPER FLASH	SLAESP	5-1.4	EN166 FT	ANTI-RAYURES	EN166-EN172
	SMOKE	SLAPSF	5-3.1	EN166 FT	PLATINUM LITE	EN166-EN172
	WELDING 1.7	SLAWPCC2	1.7	EN 166 FT	ANTI-RAYURES	EN166-EN169
	WELDING 3	SLAWPCC3	3	EN 166 FT	ANTI-RAYURES	EN166-EN169
	WELDING 5	SLAWPCC5	5	EN 166 FT	ANTI-RAYURES	EN166-EN169

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

PACKAGING & CODE EAN13		
UNITAIRE:	BOITE:	CARTON:
Taille: 25 x 11 x 5.5 mm	Taille: 24x18x9 cm Poids: 0.52 kg	Taille: 60 x 50 x 37 cm Poids: 11.9 kg
3660740001087	3660740101084 -10 pcs	3660740201081 -200 pcs
3660740001100	3660740101107 -10 pcs	3660740201104 -200 pcs
3660740001117	3660740101114 -10 pcs	3660740201111 -200 pcs
3660740001094	3660740101091 -10 pcs	3660740201098 -200 pcs
3660740001124	3660740101121 -10 pcs	3660740201128 -200 pcs
3660740001131	3660740101138 -10 pcs	3660740201135 -200 pcs
3660740001148	3660740101145 -10 pcs	3660740201142 -200 pcs
CODE DOUANIER : 9004901000		

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES		
OCULAIRE	POLYCARBONATE - 2.2 MM	MOUSSE
BASE	11 - EXTRA GALBÉE	TRESSE
MONTURE	PC/TPR - SANS MONTURE	OPTIONS



NETTOYAGE ET STOCKAGE

S O I N : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

S T O C K A G E : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE: TW

FICHE TECHNIQUE: 03-22-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098

