

TRACKER

PROTECTION & FONCTIONNALITÉ

Ultra-confortable et technique, TRACKER protège de l'ensemble des risques mécaniques mais également des risques chimiques, ce qui en fait un modèle exclusif dans la gamme des lunettes à branches.

LIVRÉ AVEC : Mousse et tresse - Étui microfibre

52 G

+ MONTURE AÉRÉE

+ RÉSISTANCE ÉLEVÉE À L'IMPACT (TYPE B : 120M/S)

+ PROTECTION SUPÉRIEURE

+ TRAITEMENT EXCLUSIF PLATINUM : ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES



TECHNOLOGIES

CSP

PLATINUM

VERSIONS



TRACPSI



TRACPSJ



TRACPSF



TRACWPCC2



TRACWPCC3



TRACWPCC5

bolle
SAFETY

★ EXCELLENCE
DISPONIBLE EN VERRES CORRECTEURS

TRACKER

USAGE	VERSION	REFERENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE <small>F: Lunettes / B: Lunettes avec Kit</small>	TRAITEMENT	NORME
🏠	CLEAR	■ TRACPSI	2C-1.2 ☞ 1 BT KN C€	F: ☞ EN 166 FT C€ B: ☞ EN 166 3 4 BT C€	PLATINUM	EN166-EN170
🌞	AMBER	■ TRACPSJ	5-1.4 ☞ 1 BT KN C€	F: ☞ EN 166 FT C€ B: ☞ EN 166 3 4 BT C€	PLATINUM	EN166-EN172
☼	SMOKE	■ TRACPSF	5-2.5 ☞ 1 BT KN C€	F: ☞ EN 166 FT C€ B: ☞ EN 166 3 4 BT C€	PLATINUM	EN166-EN172
🔧	WELDING 1.7	■ TRACWPCC2	1.7 ☞ 1 FT C€	F: ☞ EN 166 FT C€ B: ☞ EN 166 3 4 BT C€	ANTI-RAYURES	EN166-EN169
🔧	WELDING 3	■ TRACWPCC3	3 ☞ 1 FT C€	F: ☞ EN 166 FT C€ B: ☞ EN 166 3 4 BT C€	ANTI-RAYURES	EN166-EN169
🔧	WELDING 5	■ TRACWPCC5	5 ☞ 1 FT C€	F: ☞ EN 166 FT C€ B: ☞ EN 166 3 4 BT C€	ANTI-RAYURES	EN166-EN169

F: marquage des lunettes / B: marquage avec le kit mousse et tresse

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES C€ SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

PACKAGING & CODE EAN13

UNITAIRE: <small>Taille: 27 x 11 x 9 mm</small>	BOITE: <small>Taille: 24x18x9 cm Poids: 0.91 kg</small>	CARTON: <small>Taille: 60 x 50 x 37 cm Poids: 23 kg</small>
3660740004828	3660740104825 -10 pcs	3660740204822 -200 pcs
3660740004842	3660740104849 -10 pcs	3660740204846 -200 pcs
3660740004835	3660740104832 -10 pcs	3660740204839 -200 pcs
3660740000400	3660740100407 -10 pcs	3660740200404 -200 pcs
3660740000417	3660740100414 -10 pcs	3660740200411 -200 pcs
3660740000424	3660740100421 -10 pcs	3660740200428 -200 pcs

CODE DOUANIER : 9004909000



SPECIFICATIONS GÉNÉRALES

OCULAIRE	POLYCARBONATE - 2.2 MM	MOUSSE	EVA
BASE	8 - TRÈS GALBÉE	TRESSE	NYLON POLYESTER - 200MM
MONTURE	POLYCARBONATE - HYBRIDE	OPTIONS	



NETTOYAGE ET STOCKAGE

S O I N : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

S T O C K A G E : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE: CN

FICHE TECHNIQUE: 03-22-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS