

## FICHE TECHNIQUE

7NG 20GBLU 00 905



Les  :

- Surface confortable et ventilée
- Sans agrafe ni couture
- Résiste à l'abrasion
- Facilement réglable

### SEMI-ASSIS / POLYURÉTHANE

Piètement chromé 5 branches à roulettes à bandage souple

Colonne lift-gaz chromée pour hauteur d'assise réglable de 450 à 580 mm

Amortisseur d'assise

Assise confort en mousse de polyuréthane souple

KANGO noire

inclinée vers l'avant