

## FICHE TECHNIQUE

7NG 20GBLC 00 512



Les  :

- Surface confortable et ventilée
- Sans agrafe ni couture
- Résiste à l'abrasion
- Facilement réglable
- Positionnement sécurisé

### SEMI-ASSIS / POLYURÉTHANE

Piètement chromé 5 branches à roulettes bloquées en charge

Colonne lift-gaz chromée pour hauteur d'assise réglable de 450 à 580 mm

Amortisseur d'assise

Assise confort en mousse de polyuréthane souple

KANGO bleue

inclinée vers l'avant