

FICHE TECHNIQUE

7KA 82FXYO 00 905



Les + :

- Ergonomie et design
- Réduit la fatigue
- Résiste à la corrosion
- Faible encombrement
- Facilement transportable

SIÈGES INOX / INOX 316 L / POLYURÉTHANE

Piètement "fer à cheval" inox enrobé de PVC plastifié noir
Colonne tout inox inclinée, à réglage en hauteur de 710 à 990 mm
immobilisation par cliquet
Assise cylindrique en mousse de polyuréthane souple KANGO noire,
avec poignée incorporée
Produit breveté KANGO