

FICHE TECHNIQUE

7KA 80XHFO 00 512



Les  :

- Ergonomie et design
- Réduit la fatigue
- Faible encombrement
- Facilement transportable

ASSIS-DEBOUT / A PIÉTEMENT « FER À CHEVAL »

Piètement "fer à cheval" acier enrobé de PVC plastifié bleu

Colonne lift-gaz chromée, inclinée et immobilisée en rotation

Hauteur d'assise réglable de 750 à 980 mm avec réhausse

ou de 630 à 860 mm sans le montage de la réhausse

Assise cylindrique en mousse de polyuréthane souple KANGO bleue,

avec poignée incorporée

Produit breveté KANGO