

42190/1 | FLASH 300

Eclairage inspection



150 - 300 lumens



lux@0.5m : 600 - 10000



3xAAA/1.5 V Alkaline
Autonomie : Jusqu'à 3h




MAX 4.8w



Eclairage inspection



0.122kg



ø32 x 133 mm



IP54 / IK07

DESCRIPTION

La nouvelle gamme de lampes torches de conception robuste avec piles est conçue pour les environnements de travail difficiles et exigeants et propose des lampes torches de haute qualité pour tous les types de travaux d'inspection.

DOMAINES UTILISATION

- Lampe d'inspection
- Sécurité
- Bâtiment
- Tout professionnel

CARACTERISTIQUES

- Mode BOOST
- Fonction Focus
- Design ergonomique

Température utilisation : -10° à +40°C

Température : 5000-8300K

Autonomie: Jusqu'à 3h

Inclus :

- Étui holster ceinture
- Dragonne en silicone

CERTIFICATIONS



| ACCESSOIRES

Lampe inspection - Flash

42267 - Câble USB DC 1m



Câble USB Noir

Câble d'un mètre USB flexible

42265 - Chargeur USB



Chargeur prise USB

input voltage : 100-240V AC 50/60Hz

output voltage : 5V DC 1A

42266 - Chargeur VOITURE



ALLUME CIGARE AVEC SORTIE USB